

# nástrčná prípojka QS-3/8-5/16-U

číslo dielca: 153610

FESTO

Vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota  |
|---|--|
| Velkosť   | Štandardný                                     |
| Menovitá hodnota                                | 5 mm   |
| Druh tesnenia na závitovom čape                 | ochranná vrstva                                |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný                                      |
| veľkosť zväzku                                  | 1  |
| Konštrukčné vyhotovenie                         | Princíp Push-Pull                              |
| Pracovný tlak                                   | -0,95 ... 10 bar                               |
| Teplotne závislý pracovný tlak                  | -0,95 ... 10 bar                               |
| Pracovné médium                                 | filtrovaný stlačený vzduch<br>Vákuum           |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1  |
| Teplota okolia                                  | -10 ... 60 °C                                  |
| Osvedčenie                                      | Germanischer Lloyd                             |
| Max. uťahovací krútiaci moment                  | 24 Nm  |
| Pneumatická prípojka                            | NPT3/8-18<br>pre vonkajší priemer hadice 5/16" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | šedý   |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS                                   |
| Materiálová informácia pre skriňu               | Mosadz<br>poniklované                          |
| Materiálová informácia pre                      | POM  |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice      | NBR  |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ              |