

# nástrčné Y-spojenie QSY-1/2T-U

číslo dielca: 153755

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Hmotnosť výrobku	37 g
Počet výstupov	2
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka, prívod	pre vonkajší priemer hadice 1/2"
Pneumatická prípojka, vývod	pre vonkajší priemer hadice 1/2"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ