

# Závitová spojka - prechodka QSS-1/2T-U

číslo dielca: 153766

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                              |
|---|--------------------------------------|
| Velkosť   | Štandardný                           |
| Menovitá hodnota                                | 9,5 mm                               |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný                            |
| veľkosť zväzku                                  | 1                                    |
| Konštrukčné vyhotovenie                         | Princíp Push-Pull                    |
| Pracovný tlak                                   | -0,95 ... 10 bar                     |
| Teplotne závislý pracovný tlak                  | -0,95 ... 10 bar                     |
| Pracovné médium                                 | filtrovaný stlačený vzduch<br>Vákuum |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1                                    |
| Teplota okolia                                  | -10 ... 60 °C                        |
| Osvedčenie                                      | Germanischer Lloyd                   |
| Pneumatická prípojka                            | pre vonkajší priemer hadice 1/2"     |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | šedý                                 |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS                         |
| Materiálová informácia pre skriňu               | Mosadz<br>poniklované                |
| Materiálová informácia pre                      | POM                                  |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice      | NBR                                  |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ    |