

Pätkové upevnenie CRH-40

Číslo dielu: 162952

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | 40 |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Hmotnosť výrobku | 611 g |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál upevnenia | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál matice | vysokolegovaná oceľ |