

manometer MA-40-16-1/8-EN-CT

číslo dielca: 165866

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 16 bar
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	40
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	neutrálne kvapaliny neutrálne plyny žiaden kyslík žiaden acetylén
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	poniklované Mosadz
Materiálová informácia pre skriňu	ABS
Materiálová informácia pre prieszor	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	60 g