

Kombinácia jemného filtra LFMBA-1/8-D-MINI-A-NPT



FESTO

číslo dielca: 173741

Classic - nepoužívať pre nové projekty

jemný filter 1 µm pre predfiltráciu a najjemnejší filter 0,01 µm, s ochranným kovovým košíkom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Pracovný tlak	1,5 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertné plyny
Teplota média	1,5 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m ³
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	1/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	1/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC