



kruhový valec ESAZB-6- -P

číslo dielca: 183135

FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 60 mm
priemer piesta	6 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Pracovný tlak	3 ... 10 bar
činnosť	jednočinný ťahavý
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	8,99 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	4 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	1,4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	15 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,5 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ