

# kruhový valec ESAG-32- -P

číslo dielca: 183218

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 200 mm
priemer piesta	32 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	422 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	170 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	15,4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	340 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	8,9 g
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ