

manometer

MA-40-0,6-G1/4-MPA

číslo dielca: 184285

Výbehový typ

s ukazovateľom v Mpa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [MPa]	0 ... 0,6 MPa
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	40
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak	0 ... 0,6 MPa
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre skriňu	ABS
Materiálová informácia pre priezor	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	70 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene kyslík žiadene acetylén