

Ventilový terminál IIFB-02-1/8-4-BU

číslo dielca: 18850

FESTO

G1/8, s prípojom externej zbernice.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------|--|
| Funkcia ventilu | 5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený |
| Štandardný menovitý prietok | 750 ... 1.000 l/min |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrické ovládanie | Fieldbus Integrované riadenie |
| Max. počet miest na ventily | 4 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Typ ovládania | elektrický |
| Druh ventilového ostrova | 02 |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| napájanie riadiacim vzduchom | externý interný |
| Skladba ventilového terminálu | Pevný raster |
| Riadiaci tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Teplota média | -5 ... 50 °C |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS |