

# nástrčná prípojka QSM-10-32-UNF-5/32-I-U

číslo dielca: 190684

FESTO

Vonkajší závit s vnútorným šesťhranom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                                      |
|---|--|
| Velkosť   | Mini   |
| Menovitá hodnota                                | 2,4 mm                                       |
| Druh tesnenia na závitovom čape                 | tesniaci krúžok                              |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný                                    |
| veľkosť zväzku                                  | 1  |
| Konstruktívne vyhotovenie                       | Princíp Push-Pull                            |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt          | -0,95 ... 10 bar                             |
| Pracovné médium                                 | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu       | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1  |
| Teplota okolia                                  | -10 ... 60 °C                                |
| Osvedčenie                                      | Germanischer Lloyd                           |
| Max. uťahovací krútiaci moment                  | 1,5 Nm                                       |
| Hmotnosť výrobku                                | 2,9 g  |
| Pneumatická prípojka 1                          | UNF10-32                                     |
| Pneumatická prípojka 2                          | pre vonkajší priemer hadice 5/32"            |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | šedý   |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS                                 |
| Materiálová informácia pre skriňu               | Mosadz<br>poniklované                        |
| Materiálová informácia pre                      | POM  |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice      | NBR  |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ            |