

# nástrčná prípojka QS-1/4-1/4-I-U

číslo dielca: 190692

FESTO

Vonkajší závit s vnútorným šesťhranom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	3,7 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konstruktívne vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Max. ťahovací krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť výrobku	14 g
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 1/4"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz poniklované
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ