

# nástrčná prípojka QSF-1/8-3/8-U

číslo dielca: 190702

FESTO

vnútorný závit s vonkajším šesťhranom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                                       |
|---|---|
| Velkosť   | Štandardný                                    |
| Menovitá hodnota                                | 6,8 mm  |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný                                     |
| veľkosť zväzku                                  | 1   |
| Konštrukčné vyhotovenie                         | Princíp Push-Pull                             |
| Pracovný tlak                                   | -0,95 ... 10 bar                              |
| Teplotne závislý pracovný tlak                  | -0,95 ... 10 bar                              |
| Pracovné médium                                 | filtrovaný stlačený vzduch<br>Vákuum          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1   |
| Teplota okolia                                  | -10 ... 60 °C                                 |
| Osvedčenie                                      | Germanischer Lloyd                            |
| Max. uťahovací krútiaci moment                  | 8 Nm  |
| Pneumatická prípojka                            | NPT1/8-27<br>pre vonkajší priemer hadice 3/8" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | šedý  |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS                                  |
| Materiálová informácia pre skriňu               | Mosadz<br>poniklované                         |
| Materiálová informácia pre                      | POM   |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice      | NBR   |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ             |