

Závitová nástrčná spojka - prechodka QSSF-1/8-3/8-U

číslo dielca: 190719

FESTO

s vnútorným závitom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	8,3 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	8 Nm
Hmotnosť výrobku	66 g
Pneumatická prípojka 1	Vnútorný závit 1/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 3/8"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ