

# Viacnásobný rozdeľovač QSLV3-1/4-5/16-U

číslo dielca: 190782

FESTO

Nastaviteľná 360°, trojitá.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	4,2 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovlný
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť výrobku	59 g
Počet výstupov	3
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	Prípojovací závit 1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 5/16"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiál závitového čapu	Poniklovaná mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ