


# Spätný ventil HA-1/4-QSM-3/16-U

Číslo dielu: 190852

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	1/4 NPT
Pneumatický prípoj 2	QS-3/16
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok	238 l/min
Prevádzkový tlak	-1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciálny tlak, otvorenie	0.1 bar
Min. rozdielový tlak zatvoríť	0.2 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	24 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS