


Spätný ventil HA-3/8-QS-3/8-U

Číslo dielu: 190855

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	QS-3/8
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok	1700 l/min
Prevádzkový tlak	-1 bar...10 bar
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. diferenciálny tlak, otvorenie	0.1 bar
Min. rozdielový tlak zatvoríť	0.2 bar
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	48 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS