



elektromagnetický ventil

JMN2H-5/2-D-02-ZSR

číslo dielca: 191333

FESTO

so stredovou zástrčkou okrúhlu.
Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Typ ovládania	elektrický
Šírka	18 mm
Štandardný menovitý prietok	500 l/min
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	6 mm
Sieťový modul	19 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	VDMA 24563
Ručné pomocné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou
Druh riadenia	predregulovaný
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Čas prepnutia	16 ms
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 1,5W
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejaný, alebo nezaolejaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-10 ... 50 °C
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Elektrická prípojka	centrálne zástrčka podľa DIN 43650 štvorhranné vyhotovenie tvar C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 1	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 2	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 3	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 4	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 5	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok