


vodiaca jednotka

FEN-32- -

číslo dielca: 19171

FESTO

Výbehový typ: Dostupný do 2008



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	10 ... 500 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Posuvná sila	30 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	17 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.570 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálová informácia pre vodiace prvky	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný