

# normovaný valec DNA-2 1/2"- -

číslo dielca: 193385

FESTO

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
V závislosti od konfigurácie sa nemusia zhodovať nákresy, technické dáta z katalógového listu a zodpovedajúce príslušenstvo pre tento produkt.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,5 ... 80 "
priemer piesta	2 1/2"
podľa normy	ANSI/NFPA
Pracovný tlak	0,6 ... 12 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	≥ -20 °C
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ