


jednotka údržby FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI

číslo dielca: 194982

FESTO

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač,
typový rad S, s uzamykateľnou regulačnou hlavou.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	43 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Vstupný tlak 1	1 ... 16 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	5.000 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.600 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre šálku	PC