


# jednotka údržby FRCS-1-D-5M-O-DI-MAXI

číslo dielca: 194987

FESTO

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač,  
typový rad S, s uzamykateľnou regulačnou hlavou.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	G1/4" pripravený
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	1 ... 16 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	3.800 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.880 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 2	G1
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre šálku	PC