


vodiaca jednotka

FEN-50- -KF

číslo dielca: 33486

FESTO

Výbehový typ: Dostupný do 2008



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
Zdvih	10 ... 500 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Posuvná sila	15 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	50 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	4.030 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálová informácia pre vodiace prvky	Zušľachtená oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný