



# elektromagnetický ventil MYH-5/2-M5-L-LED

číslo dielca: 34309

FESTO

Mini-Pneumatic, s magnetickou cievkou a ručným pomocným ovládaním, bez zásuvky.



## údajový list

| charakteristický znak               | Hodnota                          |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Funkcia ventilu                     | 5/2 monostabilný                 |
| Štandardný menovitý prietok         | 190 l/min                        |
| Pracovný tlak                       | 2 ... 8 bar                      |
| Konštrukčné vyhotovenie             | piestové šupátko                 |
| Spôsob ochrany                      | IP40<br>so zásuvkou              |
| Menovitá hodnota                    | 2,3 mm                           |
| Druh riadenia                       | predregulovaný                   |
| Čas vypnutia                        | 23 ms                            |
| Čas zapnutia                        | 12 ms                            |
| Spínacia doba                       | 100%                             |
| Charakteristická hodnota cievky     | 24V DC: 1,8W                     |
| Pracovné médium                     | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Teplota média                       | -5 ... 50 °C                     |
| Teplota okolia                      | -5 ... 50 °C                     |
| Hmotnosť výrobku                    | 65 g                             |
| Typ upevnenia                       | s priebežným vŕtaním             |
| Pneumatická prípojka 1              | prípájacia platňa<br>M5          |
| Pneumatická prípojka 2              | prípájacia platňa<br>M5          |
| Pneumatická prípojka 3              | prípájacia platňa<br>M5          |
| Pneumatická prípojka 4              | prípájacia platňa                |
| Pneumatická prípojka 5              | prípájacia platňa                |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR                              |
| Materiálová informácia pre skriňu   | Hliníkový tlakový odliatok       |