


Axiálna montážna sada EAMM-A-S62-80P-G2

Číslo dielu: 3637970

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------|----------------|
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovacia teplota | -25 °C...60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Druh krytia | IP40 |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Preositeľný krútiaci moment | 17 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 970 g |
| Kód rozhrania akčného člena | S62 |
| Kód rozhrania vstupu motora | 80P |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |