


# Snímač SKDA-0.8-AB

číslo dielca: 4625314

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah merania sily	0 ... 0,8 kN
Rozsah kalibrácie	-0,2 ... 1 kN
Hraničná záťaž	1,5 kN
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Analógový výstup	4 - 20 mA
presnosť, analógový výstup FS	0,2 %FS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Hmotnosť výrobku	0,2 kg
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Spôsob ochrany	IP67
Elektrická prípojka	zásuvka M12x1 4-pólový A-kódovaná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
KC značka	KC-EMV