

manometer MA-63-0,25-R1/4-MPA-E-RG


číslo dielca: 526783

Výbehový typ

s ukazovateľom v MPa, nastaviteľný rozsah červená/zelená.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [MPa]	0 ... 0,25 MPa
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	63
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak	0 ... 0,25 MPa
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	R1/4
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre skriňu	ABS
Materiálová informácia pre priezor	PMMA
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	90 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene kyslík žiadene acetylén