


Zásuvka s káblom KMH-D-2,5

číslo dielca: 527398

FESTO

pre ventilový terminál CPA-SC.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	svorka
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	24 g
Elektrická prípojka	zásuvka 3-pólový
Menovité prevádzkové napätie DC	60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Dĺžka kábla	2,5 m
Priemer kábla	1,3 mm
Káblové usporiadanie	3x0,14
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov	Pin 1 = čierna Pin 2 = modrá Pin 3 = červená
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-40 ... 105 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	bronz pocínované