

filtračný regulačný ventil MS6N-LFR-3/8-D7-CUV-AS-Z

číslo dielca: 531328

FESTO

Maximálny výstupný tlak 12 bar, 5 µm-Filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavou, kovovou nádobou, automatickým odpúšťaním kondenzátu, prietok zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	38 ml
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvodušením
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	2 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,25 bar
Štandardný menovitý prietok	3.500 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	3.7.- podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.087 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT3/8-18
Pneumatická prípojka 2	NPT3/8-18
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia, Izolačný kotúč	POM