

# nástrčná prípojka QS-F-G1/2-10H

číslo dielca: 533888

FESTO

s nástrčným púzdom.



## údajový list

| charakteristický znak                      | Hodnota                                      |
|--|--|
| Velkosť                                    | Štandardný                                   |
| Menovitá hodnota                           | 8 mm   |
| Druh tesnenia na závitovom čape            | tesniaci krúžok                              |
| Konštrukčné vyhotovenie                    | Princíp Push-Pull                            |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt     | -0,95 ... 16 bar                             |
| Pracovné médium                            | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu  | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 3  |
| Bezpečné pre potraviny                     | podľa prehlásenia výrobcu                    |
| Teplota okolia                             | 0 ... 150 °C                                 |
| Osvedčenie                                 | Germanischer Lloyd                           |
| Max. uťahovací krútiaci moment             | 40 Nm  |
| Hmotnosť výrobku                           | 30,9 g                                       |
| Pneumatická prípojka 1                     | G1/2   |
| Pneumatická prípojka 2                     | pre vonkajší priemer hadice 10 mm            |
| Materiálový údaj                           | zhoda s RoHS                                 |
| Materiálová informácia pre skriňu          | Mosadz<br>chrómované a niklované             |
| Materiálová informácia pre tesnenie závitů | FPM  |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | FPM  |