



bezdotykový spínač SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

číslo dielca: 543871

FESTO

elektrický, bezkontaktný, NPN, pre pohony s T drážkou, montáž zhora,
s konektorom M8.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	100 mA
Max. spínací výkon DC	3 W
Odolnosť voči skratu	taktovací
Odolnosť voči preťaženiu	použiteľný
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou M8x1 3-pólový otočný závit
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Testovacie podmienky kábla	Nosič energií: 5 Millionov cyklov, Polomer ohnutia 75 mm Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie Podmienky testovania na vyžiadanie
Dĺžka kábla	0,3 m
Vlastnosť vedenia	Štandard + nosič energií
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU) Odolné proti oleju
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno nasunuteľné do drážky zhora
Hmotnosť výrobku	8,9 g
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz PA TPE-U(PU) vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ ponikované
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP68