


Doska VMPAF-AP-2

číslo dielca: 544412

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodatečný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 5 bar
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Pneumatický prípoj 3/5 prepojené	G1/2
Material exhaust plate	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS