

# plastová hadica PUN-5/32X1/32-U-BL

číslo dielca: 546580

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS a QB.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Old part no. 13013793



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	5/32
Vnútorý priemer Inch	3/32
Min. polomer ohybu	0,202 "
Teplotne závislý pracovný tlak	-14 ... 150 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Teplota okolia	-68 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,103 oz/ft
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shora	A 98 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)