

Konštrukčná zostava vlnovca DADB-V6-63-S301-350

Číslo dielu: 553341

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Vonkajší priemer | 57 mm |
| Veľkosť | 63 |
| Rozsah zdvihu | 301 mm...350 mm |
| Predĺženie piestnej tyče | 97 mm |
| Tvar | okrúhly tvar |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Konštrukcia | Súprava vlnovca so zvedeným odfukom |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Odolnosť proti médiám | Prachové častice Triesky Oleje Tuky Benzíny |
| Druh krytia | IP54 |
| Teplota okolia | -10 °C...80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 164 g |
| Spôsob upevnenia | nasúvateľné so závitovým kolíkom |
| Pneumatický prípoj | G1/4 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál adaptačných dielov | PA-zosílený |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál vlnovca | NBR |
| Materiál závitových kolíkov | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |