

Nástrčné puzdro NPQM-D-S10-E-P10

Číslo dielu: 558814

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	8 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	11 g
Pneumatický prípoj 1	Nástrčné púzdro QS-10
Pneumatický prípoj 2	Nástrčné púzdro QS-10
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná