

# Nástrčné L-spojenie CRQSL-1/4T-U

číslo dielca: 565346

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	0,217 "
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	L-tvar
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,4 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 14 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 203 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Použiteľné vedenia	PFAN
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 1/4"
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 1/4"
Teplota okolia, Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál uvoľňovacieho krúžku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tesnenia hadice	FPM
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ