


Prípojovacia lišta VABM-L1-14W-G14-6

číslo dielca: 566646

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	16 mm
Max. počet miest na ventily	16
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment, montáž na lištu	1,5 Nm
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,65 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	3 Nm
Hmotnosť výrobku	528 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	M5
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/8
Pneumatická prípojka 5	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina