

# plastová hadica PUN-H-1/8-GE-150-CB

číslo dielca: 567969

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti (odolná voči hydrolýze)  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	1/8
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,039 Fuß
Min. polomer ohybu	0,02 Fuß
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 145 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bezpečné pre potraviny	podľa prehlásenia výrobcu
Teplota okolia	-31 ... 145 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,06 oz/ft
Farba	žltý
Tvrdosť podľa Shora	D 52 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)