

Plastová hadica PEN-3/16-SW-150-CB

Číslo dielu: 569882

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer v palcoch	3/16
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	0,075 Stopa
Min. polomer ohybu	0,039 Stopa
Vlastnosti hadice	vhodné pre energetické reťaze pri aplikáciách s vyšším počtom taktov
Testovacie podmienky hadice	Vhodné do energetického reťazca: > 5 milióna cyklov podľa FN 942021
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-14,4 000096...145 000096
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda v zmysle vyhlásenia výrobcu na www.festo.sk
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-22 °F...140 °F
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	000092
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 3/16" "
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 52 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PE