

# Pevné škrtenie

## VMPA1-FT-NW1.5-10

číslo dielca: 572549

FESTO



### údajový list

| charakteristický znak                                  | Hodnota   |
|--|---|
| Funkcia ventilu  | škrtiaca funkcia  |
| Pneumatická prípojka 1                                 | prípájacia platňa   |
| Typ upevnenia  | zaskrutkovateľné  |
| Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu | 81 ... 89 l/min   |
| Pracovný tlak  | -0,9 ... 10 bar   |
| Teplota okolia   | -5 ... 60 °C  |
| Menovitá hodnota                                       | 1,5 mm  |
| montážna poloha  | ľubovoľný   |
| Pracovné médium  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu              | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita                                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota skladovania                                    | -20 ... 40 °C   |
| Teplota média  | -5 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                                       | 0,05 g  |
| Materiálový údaj                                       | zhoda s RoHS  |
| Materiál dutej skrutky                                 | Hliníková tvárna zliatina                                   |