

# Prípojovacia P-lišta VABM-B10-20-G38-3-P53

číslo dielca: 576364

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	22 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	268 g
Typ upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina