


Prípojovací blok VABM-B10-20S-G14-6-P3

Číslo dielu: 576469

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	22 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	601 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina