


Prípojovací blok VABM-B10-25S-G38-9-P3

Číslo dielu: 8026304

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	27.5 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	9
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1202 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 3	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina