


# Axiálna montážna sada EAMM-A-M43-56GA

Číslo dielu: 8063541

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Preositeľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	410 g
Kód rozhrania akčného člena	M43
Kód rozhrania vstupu motora	56GA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS