


Axiálna montážna sada EAMM-A-M48-60G

Číslo dielu: 8063552

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Preositeľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	492 g
Kód rozhrania akčného člena	M48
Kód rozhrania vstupu motora	60G
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS