


Axiálna montážna sada EAMM-A-N48-90GB

Číslo dielu: 8063602

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Preositeľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	1378 g
Kód rozhrania akčného člena	N48
Kód rozhrania vstupu motora	90GB
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS