


Prípojovacia doska VABS-K2-12S-20-M6-P

Číslo dielu: 8140319

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Menovitá šírka	2 mm
Fluidný prípoj	Vnútorňý závit M6
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Smer pripojenia z boku
Max. počet ventilových pozícií	1
Smer prietoku	nereverzibilné
Prevádzkové médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré sú v kontakte s médiami
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.33 Nm
Hmotnosť výrobku	8 g
Spôsob upevnenia, prípojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PEEK