


Zapirni čep QSMC-2H

Številka dela: 133036

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Zapirni čepi
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,4 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 203 psi
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	0,1 g
Pnevmatični priključek 1	Premer vtične tulke 2 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT