

# Povratno-dušilni ventil GRLA-1/4-NPT-QS-5/16-U

Številka dela: 165014

FESTO

za dušenje iztekajočega zraka, z zasučnim priključkom.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	QS-5/16
Pnevmatični priključek 2	NPT1/4-18
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	201 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	192 l/min
Obratovalni tlak	1 ... 9 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PBT
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Masa izdelka	37,6 g
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)
Podatki o materialu sprostitvenega obroča	POM