

Vklopni ventil HE-D-MIDI


Številka dela: 170682

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za enote za pripravo zraka, brez navojne priključne plošče z navojnimi zatiči FRB.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vklopa	ročno
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Pomožni ročni vklop	brez
Ventil	3/2 bistabilen
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Položaj vgradnje	poljuben
Smer pretoka	ni reverzibilen
Masa izdelka	511 g
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij